

**Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 25, Ø serrage nominal d: 4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308962 4 |
| GTIN | 4045197645074 |
| Classe d'article | 32Z |

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

Description technique

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ø serrage nominal d | 4 mm |
| Support | ER 25 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |
| Type | 429 E |
| Ø ext. D | 26 mm |
| Longueur totale L | 34 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |

