

**Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 25, Ø serrage nominal d: 8mm****Données de commande**

N° commande	308962 8
GTIN	4045197645111
Classe d'article	32Z

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

**Description technique**

Ø serrage nominal d	8 mm
Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	429 E
Ø ext. D	26 mm
Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage

