

**3M****Rubans isolants, 19 mm×25 m, Couleur: WHITE**

## Données de commande

N° commande	083654 WHITE
GTIN	4054596615717
Classe d'article	08M

## Description

### Exécution:

Le **ruban isolant en PVC souple 3M™ Temflex® 165** est **conçu pour une utilisation universelle**. Difficilement inflammable. Auto-extinguible, bonne résistance à l'huile et aux solvants.

### Utilisation:

Pour l'isolation, l'attachement, la fixation et le marquage en couleur.

### Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

## Description technique

Longueur	25 m
Couleur	blanc
Epaisseur	0,15 mm
Largeur	19 mm

Référence fabricant	3M® Temflex® 165
Support présent	non
Matériau support	Film PVC
Utilisation	Identification
Utilisation	Fixer
Utilisation	Isoler
Utilisation	Attacher
Utilisation	Marquer
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,2 N/mm
Température de stockage	20 - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 60 %
Extensibilité	200 %
Résistance à la traction	2 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	90 °C
Type de ruban adhésif	une face
Attribut des noms de produit	19 mm×25 m
Type de produit	Ruban adhésif