



Corps de base d'entraîneurs frontaux avec cône morse, Cône morse: 3



Données de commande

N° commande	327520 3
GTIN	4019208020075
Classe d'article	35R

Description

Exécution:

- **Angle de pointe 60°, circonférence d'entraînement -Ø 8 – 80 mm.**
- **Un jeu de ressorts à disques précontraints, à réglage axial, compense les différentes profondeurs de centre.**
- **Le réaffûtage de la pointe ne pose pas de problème.**
- **Sans pointe de centrage, sans disque d'entraînement.**
- **Tous les disques d'entraînement 32 7600 – 32 7650 et les pointes de centrage 32 7660 sont adaptés au corps de base réf. 3 – 6.**
- **Adaptés à la rotation gauche et droite.**

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Remarque(s):

Pièce correspondant à 321750 et 321770.

Ø corps max.: 70 mm

Longueur à pd de broche: 54 mm

Poids: 1,6 kg

Description technique

Longueur à pd de broche	54 mm
Cône morse	3
Ø corps max.	70 mm
Poids	1,6 kg

Type de produit

Entraîneurs frontaux