

Garant**Conduits d'arrosage HSK, Pour HSK: 80****Données de commande**

N° commande	309880 80
GTIN	4045197273949
Classe d'article	39Z

Description**Exécution:**

Joint torique spécial jusqu'à 120 bars, variation angulaire de $\pm 1^\circ$, poli, avec 2 bagues d'étanchéité.

Joint Viton® résistants aux lubrifiants.

- **Surface polie finement, trempée et brunie.**
- **Deux rayons de transition polis.**
- **Mobilité totale grâce à deux joints toriques.**
- **Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.**

Description:

Conduit d'arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu'à un millier de changements d'outils par jour, il est important d'assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d'arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Description technique

Filetage M	M20x1,5
Pour porte-outils	HSK 80
Ø D	14 mm
Longueur totale L	39,5 mm

Pression maximale	120 bar
Variation angulaire	±1 degré
Traitement de surface	polie
Type de produit	Conduit d'arrosage

Accessoires

Clé pour conduit d'arrosage HSK Pour HSK 80	309890 80
---	-----------