

**Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 32, Ø serrage nominal d: 11 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309002 11 |
| GTIN | 4045197645289 |
| Classe d'article | 32Z |

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

Description technique

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ø serrage nominal d | 11 mm |
| Support | ER 32 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |
| Type | 469 E |
| Ø ext. D | 33 mm |
| Longueur totale L | 40 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |

