

**Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 32, Ø serrage nominal d: 16mm****Données de commande**

N° commande	309002 16
GTIN	4045197645333
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour Ø nominal.

Description technique

Ø serrage nominal d	16 mm
Support	ER 32
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	469 E
Ø ext. D	33 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage

