

**Bague, large, Ø int. x épais. b1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	309930 40X10
GTIN	4045197307491
Classe d'article	37D

**Description****Exécution:**

2,0 – 60 mm d'épaisseur. En acier de cémentation trempé. Ø extérieur rectifié, surfaces planes rodées. L'écart de parallélisme admissible pour l'épaisseur correspond à IT 3, compte tenu de l'alésage d1. Tolérance d'épaisseur de la bague:  $\pm 0,1$  mm.

**Description technique**

Epaisseur b <sub>1</sub>	10 mm
Ø ext.	55 mm
Ø int.	40 mm
Exécution	large
Norme	DIN 2084
Type de produit	Bague