



## Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 160 mm



### Données de commande

N° commande	310500 160
GTIN	4019208026190
Classe d'article	36R

### Description

#### Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

#### Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

#### Norme:

**DIN 702-4.**

#### Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

**Remarque(s):**

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 42 mm

Hauteur sans mors H<sub>1</sub>: 65 mm

Hauteur avec mors H<sub>2</sub>: 91 mm

Ø centrage B: 125 mm

Profondeur centrage C: 4 mm

Carré K: 10 mm

## Description technique

Profondeur centrage C	4 mm
Passage E	42 mm
Vitesse de rotation max.	4600 min <sup>-1</sup>
Ø ext. A	160 mm
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	91 mm
Poids	8,2 kg
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	65 mm
Carré K	10 mm
Ø centrage B	125 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

## Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160

315000 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314600 160

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314630 160

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm

314000 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314620 160

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm

314020 160