

Garant**Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-F 63 court, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	304306 18
GTIN	4045197584892
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d'arrosage.
HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	16
Longueur de col cote A	80 mm
Ø serrage D ₁	18 mm
Ø ext. D	50 mm
Support	HSK-F 63 court
Norme de porte-outils	DIN 69893

Norme de porte-outils	DIN 69882-4
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	F
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage
D1 16 mm

309900 16