

Garant**Mandrin porte-fraise Antivibratoire, BT 50 A = 200, Ø mandrin d1: 27mm****Données de commande**

N° commande	303054 27
GTIN	4045197821690
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Forme cylindrique.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Avec RFID/alésage Balluffchip.**
- **Surface d'appui de collerette agrandie.**
- **Exécution anti-vibratoire.**

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Ø ext. D	58 mm
Ø mandrin d ₁	27 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	21 mm
Longueur de col cote A	200 mm
Support	BT 50 A = 200
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69882-3

Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27
Tirette 60°étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50