

**HAINBUCH****Tête de serrage lisse, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 4,5mm**

## Données de commande

N° commande	329910 4,5
GTIN	2050001073334
Classe d'article	33H

## Description

**Exécution:**

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

Ø serrage	4,5 mm
Profil	rond
Surface de serrage	lisse
Dureté	60 HR

Plage de serrage	3 - 7,5 mm
Longueur L	47 mm
Support	SA 42
Type de produit	Tête de serrage