



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 125/4 mm



Données de commande

N° commande	310700 125/4
GTIN	4019208027388
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en fonte ou en acier.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 32 mm

Hauteur sans mors H₁: 69 mm

Hauteur avec mors H₂: 93 mm

Nombre de goujons filetés: 3

Dim. goujons filetés: M10

Carré K: 9 mm

Description technique

Carré K	9 mm
Poids	5,5 kg
Dim. cône	4
Hauteur avec mors H ₂	93 mm
Nombre de goujons filetés	3
Ø ext. A	125 mm
Vitesse de rotation max.	5500 min ⁻¹
Dim. goujons filetés	M10
Passage E	32 mm
Hauteur sans mors H ₁	69 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 125 mm	314000 125
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 125 mm	314600 125

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 125 mm	314420 125
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 125 mm	314620 125
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 125 mm	314400 125
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 125	315200 125
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 125	315000 125
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 125 mm	314020 125