

Garant

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/6mm

**Données de commande**

N° commande	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Classe d'article	31R

Description**Exécution:**

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec **goujons filetés et écrous à embase.**

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu de mors réversibles **avec denture convexe.**

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55029.

Code couleur pour accessoires: Mandrins de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H₁: 74,5 mm

Hauteur avec mors H₂: 107 mm

Nombre de goujons filetés: 4

Dim. goujons filetés: M12

Carré K: 11 mm

Description technique

Ø ext. A	200 mm
Dim. cône	6
Vitesse de rotation max.	3400 min ⁻¹
Poids	16,7 kg
Carré K	11 mm
Hauteur avec mors H ₂	107 mm
Nombre de goujons filetés	4
Dim. goujons filetés	M12
Hauteur sans mors H ₁	74,5 mm
Passage E	55 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314400 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314600 200

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315000 200
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315200 200
Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres Pour type de mandrin 200 mm	314420 200
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm	314000 200
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm	314020 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314620 200