

**Tête de serrage lisse, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 9mm****Données de commande**

N° commande	329910 9
GTIN	2050001071040
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	9 mm
Profil	rond
Dureté	60 HR
Plage de serrage	3 - 7,5 mm

Surface de serrage	lisse
Longueur L	42 mm
Exécution	Déport avant raccourci
Support	SA 42
Type de produit	Tête de serrage