



## Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/6 mm



### Données de commande

N° commande	312700 200/6
GTIN	4019208026978
Classe d'article	36R

### Description

#### Exécution:

- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

#### Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

#### Norme:

**DIN 702-3.**

#### Matière(s):

Acier

#### Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

#### Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 55 mm

Hauteur sans mors H<sub>1</sub>: 74,5 mm  
 Hauteur avec mors H<sub>2</sub>: 107 mm  
 Nombre de goujons filetés: 4  
 Dim. goujons filetés: M12  
 Ø cône de centrage B: 106,39 mm

## Description technique

Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	107 mm
Dim. cône	6
Dim. goujons filetés	M12
Nombre de goujons filetés	4
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	74,5 mm
Ø ext. A	200 mm
Poids	15,5 kg
Ø cône de centrage B	106,39 mm
Carré K	11 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min <sup>-1</sup>
Passage E	55 mm
Norme	DIN 702-3
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

## Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315100 200
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314630 200
	314700 200

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm

314030 200

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm

314100 200

Jeu de mors rapportés, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm

314500 200

Jeu de mors rapportés, 4 pièces, tendres Pour type de mandrin 200 mm

314430 200