

Garant

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-2, Ø ext. A / cône: 160/4mm

**Données de commande**

N° commande	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Classe d'article	31R

Description**Exécution:**

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Pour broches DIN 55029 avec **goujons filetés Camlock.**

Norme:

DIN 702-2.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu de mors réversibles **avec denture convexe.**

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-2 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Code couleur pour accessoires: Mandrins de tour à couronne et mors Röhms

Passage E: 42 mm

Hauteur sans mors H₁: 66 mm

Hauteur avec mors H₂: 92 mm

Nombre de goujons filetés: 3

Dim. goujons filetés: PG11

Carré K: 10 mm

Description technique

Passage E	42 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Hauteur avec mors H ₂	92 mm
Nombre de goujons filetés	3
Dim. cône	4
Ø ext. A	160 mm
Carré K	10 mm
Poids	9,5 kg
Dim. goujons filetés	PG11
Hauteur sans mors H ₁	66 mm
Norme	DIN 702-2
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314600 160

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm

314020 160

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160	315000 160
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm	314620 160
Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 160	315200 160
Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm	314000 160