



Mandrin de tour à 4 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 160 mm



Données de commande

N° commande	312000 160
GTIN	4019208025926
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Les faux plateaux bruts 317000 doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Matière(s):

Fonte

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Passage E: 42 mm

Hauteur sans mors H₁: 65 mm
 Hauteur avec mors H₂: 91 mm
 Ø centrage B: 125 mm
 Profondeur centrage C: 4 mm
 Carré K: 10 mm

Description technique

Hauteur avec mors H ₂	91 mm
Profondeur centrage C	4 mm
Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹
Passage E	42 mm
Hauteur sans mors H ₁	65 mm
Poids	8,2 kg
Carré K	10 mm
Ø centrage B	125 mm
Ø ext. A	160 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Fonte
Code couleur pour accessoires	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm	314030 160
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm	314630 160
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 160	315100 160
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm	314100 160

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm

314700 160