

Garant**Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-A 63 A = 160, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 304335 6 |
| GTIN | 4045197289063 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø serrage D ₁ | 6 mm |
| Longueur de col cote A | 160 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 6 |
| Ø ext. D | 25 mm |
| Support | HSK-A 63 A = 160 |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-4 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 μm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|