

Garant**Mandrin porte-fraise Whistle-Notch, HSK-A 63, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 304870 20 |
| GTIN | 4045197504876 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- Avec vis de réglage axial.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Caractéristique:

L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat de serrage incliné (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.

L'outil peut être ajusté sur le plan axial. En particulier, pour le serrage de forets monoblocs. La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Vis de serrage de rechange 309900 | 20 |
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Ø serrage D ₁ | 20 mm |
| Ø ext. D | 52 mm |
| Support | HSK-A 63 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-5 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 12000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm

309900 20