

**Tête de serrage lisse, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 29,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329910 29,5   |
| GTIN             | 2050001073587 |
| Classe d'article | 33H           |

**Description****Exécution:**

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

**Description technique**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ø serrage        | 29,5 mm    |
| Dureté           | 60 HR      |
| Plage de serrage | 3 - 7,5 mm |
| Profil           | rond       |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Surface de serrage | lisse                  |
| Longueur L         | 42 mm                  |
| Exécution          | Déport avant raccourci |
| Support            | SA 42                  |
| Type de produit    | Tête de serrage        |