

HAINBUCH

Tête de serrage avec rainures transversales, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 8,5 mm



Données de commande

N° commande	329912 8,5
GTIN	2050001073723
Classe d'article	33H

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	8,5 mm
Profil	rond
Surface de serrage	Rainures transversales

Dureté	60 HR
Plage de serrage	8 - 10,5 mm
Longueur L	47 mm
Support	SA 42
Type de produit	Spannkopf