

HAINBUCH**Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 40,5mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 329914 40,5 |
| GTIN | 2050001074034 |
| Classe d'article | 33H |

Description

Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

| | |
|------------------|------------|
| Ø serrage | 40,5 mm |
| Plage de serrage | 11 - 42 mm |
| Dureté | 60 HR |

| | |
|--------------------|---|
| Profil | rond |
| Surface de serrage | Rainures transversales et longitudinales |
| Longueur L | 47 mm |
| Support | SA 42 |
| Type de produit | Tête de serrage |