

**HAINBUCH****Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 41,5mm**

## Données de commande

N° commande	329914 41,5
GTIN	2050001074041
Classe d'article	33H

## Description

**Exécution:**

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

Ø serrage	41,5 mm
Dureté	60 HR
Plage de serrage	11 - 42 mm

Surface de serrage	Rainures transversales et longitudinales
Profil	rond
Longueur L	47 mm
Support	SA 42
Type de produit	Tête de serrage