

**HAINBUCH****Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 42, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 33,5mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329914 33,5   |
| GTIN             | 2050001073969 |
| Classe d'article | 33H           |

## Description

**Exécution:**

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ø serrage          | 33,5 mm                                  |
| Surface de serrage | Rainures transversales et longitudinales |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dureté           | 60 HR           |
| Profil           | rond            |
| Plage de serrage | 11 - 42 mm      |
| Longueur L       | 47 mm           |
| Support          | SA 42           |
| Type de produit  | Tête de serrage |