

**Tête de serrage lisse, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 22mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 329920 22 |
| GTIN | 2050001071910 |
| Classe d'article | 33H |

Description**Exécution:**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

| | |
|--------------------|-------|
| Ø serrage | 22 mm |
| Surface de serrage | lisse |
| Profil | rond |
| Dureté | 60 HR |

| | |
|------------------|------------------------|
| Plage de serrage | 3 - 7,5 mm |
| Longueur L | 46 mm |
| Exécution | Déport avant raccourci |
| Support | SA 52 |
| Type de produit | Tête de serrage |