

**Tête de serrage lisse, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 49,5mm****Données de commande**

N° commande	329920 49,5
GTIN	2050001074577
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	49,5 mm
Profil	rond
Dureté	60 HR
Surface de serrage	lisse

Plage de serrage	3 - 7,5 mm
Longueur L	46 mm
Exécution	Déport avant raccourci
Support	SA 52
Type de produit	Tête de serrage