

HAINBUCH

Tête de serrage avec rainures transversales, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 10 mm



Données de commande

N° commande	329922 10
GTIN	2050001072146
Classe d'article	33H

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	10 mm
Profil	rond
Dureté	60 HR

Surface de serrage	Rainures transversales
Plage de serrage	8 - 10,5 mm
Longueur L	46 mm
Support	SA 52
Type de produit	Spannkopf