

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, Ø serrage nominal d: 4,5mm****Données de commande**

N° commande	309432 4,5
GTIN	2050001704078
Classe d'article	34F

Description**Exécution:**

Pincés de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pincés ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pincés ER de précision CENTRO P.**

Description technique

Ø serrage nominal d	4,5 mm
Support	ET 32
Norme	Norme usine
Type	4538 E
Ø ext. D	33 mm
Longueur totale L	43 mm

Extension axiale	10 mm
Type de produit	Pince de serrage