

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 32, Ø serrage nominal d: 6mm****Données de commande**

N° commande	309432 6
GTIN	2050001704085
Classe d'article	34F

**Description****Exécution:**

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

**Utilisation:**

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Remarque(s):**

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.**

**Description technique**

Ø serrage nominal d	6 mm
Support	ET 32
Norme	Norme usine
Type	4538 E
Ø ext. D	33 mm
Longueur totale L	43 mm

Extension axiale	10 mm
Type de produit	Pince de serrage