

**FAHRION®**  
PRAZISION

## Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 20, Ø serrage nominal d: 7 mm



### Données de commande

N° commande	309428 7
GTIN	2050001703996
Classe d'article	34F

### Description

**Exécution:**

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

**Utilisation:**

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

**Adapté(s) pour :**

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Remarque(s):**

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.**

Norme: Norme usine

Type: 4284 E

Ø ext. D: 21 mm

Longueur totale L: 31 mm

Extension axiale: 7 mm

### Description technique

Ø serrage nominal d	7 mm
Support	ET 20
Norme	Norme usine

Type	4284 E
Ø ext. D	21 mm
Longueur totale L	31 mm
Extension axiale	7 mm