



Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 36,5mm



Données de commande

N° commande	329924 36,5
GTIN	2050001074904
Classe d'article	33H

Description

Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	36,5 mm
Profil	rond

Surface de serrage	Rainures transversales et longitudinales
Dureté	60 HR
Longueur L	46 mm
Support	SA 52
Type de produit	Tête de serrage