

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 25, Ø serrage nominal d: 8mm****Données de commande**

N° commande	309430 8
GTIN	2050001704047
Classe d'article	34F

**Description****Exécution:**

Pincés de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

**Utilisation:**

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pincés ER standard.

**Remarque(s):**

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pincés ER de précision CENTRO P.**

**Description technique**

Ø serrage nominal d	8 mm
Support	ET 25
Norme	Norme usine
Type	4285 E
Ø ext. D	26 mm
Longueur totale L	34 mm

Extension axiale	8 mm
Type de produit	Pince de serrage