

**HAINBUCH****Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 32,5mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329924 32,5   |
| GTIN             | 2050001074867 |
| Classe d'article | 33H           |

## Description

**Exécution:**

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

|           |         |
|-----------|---------|
| Ø serrage | 32,5 mm |
| Profil    | rond    |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Surface de serrage | Rainures transversales<br>et longitudinales |
| Dureté             | 60 HR                                       |
| Longueur L         | 46 mm                                       |
| Support            | SA 52                                       |
| Type de produit    | Tête de serrage                             |