



## Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 315



### Données de commande

N° commande	313450 315
GTIN	4019208193472
Classe d'article	33R

### Description

**Exécution:**

Rainure et denture **finement fraisées, brunies.**

Biseautés pour serrage de petit Ø.

**Matière(s):**

Produit de qualité en 16MnCr5.

**Adapté(s) pour:**

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhmm et d'autres marques.

**Accessoire(s):**

Ecrous en T 313505 – 313605.

**Remarque(s):**

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

### Description technique

Largeur de rainure D	21 mm
Pour filetages DIN 912	M16
Entraxe b	28 mm
Entraxe a	30 mm
Pour type de mandrin	315 mm
Longueur L	140 mm

Largeur B	50 mm
Hauteur H	50 mm
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage