

**Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 21mm****Données de commande**

N° commande	313570 21
GTIN	4019208193649
Classe d'article	33R

Description**Exécution:**

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les **mandrins de serrage courants** des **marques** Schunk, Forkardt, Röhms et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Röhms: KFD 250-315, KFH 250-315

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 – 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.

Description technique

Couple de serrage maximal	150 Nm
Hauteur H	25,5 mm
Largeur de rainure D	21 mm

Filetage G	M16
Hauteur d'étage h	11 mm
Type de produit	Tasseaux en T