



Douille de réduction pour queue CM avec filetage, HSK-A 100, MK intérieur: 3



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 306790 3 |
| GTIN | 4045197505156 |
| Classe d'article | 31A |

Description

Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
- Avec alésage Balluffchip.
- Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Norme de porte-outils: DIN 69893

Norme de porte-outils: ISO 12164-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8 000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 8 μm

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 150 mm

Ø ext. D: 40 mm

Description technique

| | |
|------------------------|-----------|
| Cône morse intérieur | 3 |
| Longueur de col cote A | 150 mm |
| Ø ext. D | 40 mm |
| Support | HSK-A 100 |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | A |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 8 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |