



Douille de réduction pour queue CM avec filetage, HSK-A 100, MK intérieur: 4



Données de commande

N° commande	306790 4
GTIN	4045197505163
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
- Avec alésage Balluffchip.
- Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Norme de porte-outils: DIN 69893

Norme de porte-outils: ISO 12164-1

Forme: A

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8 000 min⁻¹

Précision de concentricité: ≤ 8 µm

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 170 mm

Ø ext. D: 48 mm

Description technique

Longueur de col cote A	170 mm
Cône morse intérieur	4
Ø ext. D	48 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893

Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Méthode d'usinage	UGV