

Garant**Douille de réduction pour queue CM avec tenon, HSK-A 100, MK intérieur: 3****Données de commande**

N° commande	306970 3
GTIN	4045197290571
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Intérieur et extérieur rectifiés avec précision.
- Avec alésage Balluffchip.
- Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 150 mm

Ø ext. D: 40 mm

Description technique

Cône morse intérieur	3
Longueur de col cote A	150 mm
Ø ext. D	40 mm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 8 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Adaptateur pour mandrins