



## Ecrou de serrage ER, Pour ER: 16



### Données de commande

N° commande	309580 16
GTIN	4045197151940
Classe d'article	32Z

### Description

**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. **Avec six pans** de 25.

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Accessoire(s):**

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

**Remarque(s):**

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

### Description technique

Filetage	M22×1,5
Longueur totale L	18 mm
Couple de serrage maximal	80 Nm
Pour ER	16 mm

Ø ext. D	28 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ecrous de serrage

---

## Accessoires

Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
-------------------------------------	-----------