



Bâton de graisse universelle sans chlore 300 g



Données de commande

N° commande	084120
GTIN	2050000966361
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Pâtes de coupe pour une utilisation ciblée. Application aisée (plonger, puis appliquer). Adhère aux arêtes et se liquéfie seulement à l'usage. Bon pouvoir lubrifiant.

Bâton de graisse à appliquer.

Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Utilisation:

Universelle pour **le taraudage, l'alésage, le brochage et le sciage**. Indispensable pour le travail de matériaux à **usinabilité difficile**, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d'autres matériaux similaires.

Description technique

Exécution	Goupille
Couleur	jaune-marron
Point d'éclair	270 °C

Température d'auto-inflammation	350 °C
Forme	Pâte
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	0,3 l
Type de produit	Dégrippant multi-usages / Huile universelle