

**Garant****Ecrou de serrage ER High Speed, Pour ER: 25****Données de commande**

N° commande	309610 25
GTIN	4045197291981
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec goujures.**

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Accessoire(s):**

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

**Remarque(s):**

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

**Description technique**

Couple de serrage maximal	140 Nm
Pour ER	25 mm
Filetage	M32x1,5

Longueur totale L	21 mm
Ø ext. D	42 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ecrous de serrage

## Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 25	309680 25
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 25	309700 25