

**Tête de serrage lisse, SA 65, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 14,5mm****Données de commande**

N° commande	329930 14,5
GTIN	2050001075260
Classe d'article	33H

Description**Exécution:**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	14,5 mm
Dureté	60 HR
Surface de serrage	lisse
Profil	rond

Longueur L	53 mm
Exécution	Déport avant raccourci
Support	SA 65
Type de produit	Tête de serrage