



## Écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité, Pour ER: 40



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309615 40     |
| GTIN             | 7640128492207 |
| Classe d'article | 39Z           |

### Description

#### Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.  
Écrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec goujures.**

#### Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

#### Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.  
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.  
Disques d'étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

### Description technique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Longueur totale L         | 30,5 mm |
| Couple de serrage maximal | 240 Nm  |
| Pour ER                   | 40 mm   |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Filetage   | M50×1,5                         |
| Ø ext. D   | 63 mm                           |
| Norme  | DIN 6499 D                      |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Type de produit                                      | Ecrous de serrage               |