

HAINBUCH**Tête de serrage avec rainures transversales, SA 65, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 8mm**

Données de commande

N° commande	329932 8
GTIN	2050001072863
Classe d'article	33H

Description

Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

Description technique

Ø serrage	8 mm
Surface de serrage	Rainures transversales
Dureté	60 HR

Profil	rond
Longueur L	58 mm
Support	SA 65
Type de produit	Tête de serrage