



## Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard, Type CP pour ER: 32



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309655 32     |
| GTIN             | 2050001704870 |
| Classe d'article | 34F           |

### Description

#### Exécution:

Avec filetage trapézoïdal pour forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrous de serrage ER revêtus pour une réduction du **frottement**.

**Mini** = toutes les réf. avec **"M"**, exécution très étroite.

**MiniSchlank** = réf. avec **"MS"**, exécution extrêmement étroite.

**Conique** = toutes les réf. avec **"C"**.

**Standard** = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **non adapté aux disques d'étanchéité HP.**

#### Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

#### Accessoire(s):

Disques d'étanchéité 309666 – 309668, pinces de serrage ER de précision 308878 - 308992, clés de serrage 309754 – 309756, pinces de serrage HP 309365 – 309379.

#### Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système**

**FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 2 - 20 mm  
Longueur totale L: 26,9 mm  
Ø ext. D: 50 mm  
Couple de serrage maximal: 140 Nm  
Filetage: Tr40×1,5

## Description technique

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Longueur totale L         | 26,9 mm           |
| Plage de serrage          | 2 - 20 mm         |
| Couple de serrage maximal | 140 Nm            |
| Ø ext. D                  | 50 mm             |
| Série                     | Centro P          |
| Filetage                  | Tr40×1,5          |
| Type de produit           | Ecrous de serrage |

## Accessoires

|  |           |
|--|-----------|
| Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 32 | 309756 32 |
| Clé à mandrin CP Type 32                         | 309754 32 |