




Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard, Type CP pour ER: 40



Données de commande

N° commande	309655 40
GTIN	2050001736703
Classe d'article	34F

Description

Exécution:

Avec filetage trapézoïdal pour forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrous de serrage ER revêtus pour une réduction du **frottement**.

Mini = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec "C".

Standard = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **non adapté aux disques d'étanchéité HP.**

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Disques d'étanchéité 309666 – 309668, pinces de serrage ER de précision 308878 - 308992, clés de serrage 309754 – 309756, pinces de serrage HP 309365 – 309379.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système**

FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 3 - 26 mm
Longueur totale L: 31,5 mm
Ø ext. D: 63 mm
Couple de serrage maximal: 200 Nm
Filetage: Tr50×1,5

Description technique

Longueur totale L	31,5 mm
Plage de serrage	3 - 26 mm
Couple de serrage maximal	200 Nm
Ø ext. D	63 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr50×1,5
Type de produit	Ecrous de serrage