



Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP, Type CP pour ER: 16MSDI



Données de commande

N° commande	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Classe d'article	34F

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec "C".

Standard = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **pour disques d'étanchéité HP.**

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 1 - 10 mm

Longueur totale L: 23,9 mm

Ø ext. D: 22 mm

Couple de serrage maximal: 30 Nm

Filetage: Tr20x1

Description technique

Longueur totale L	23,9 mm
Couple de serrage maximal	30 Nm
Plage de serrage	1 - 10 mm
Ø ext. D	22 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr20×1
Type de produit	Ecrous de serrage