



## Tête de serrage Avec rainures transversales et longitudinales, SA 65, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 55mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329934 55     |
| GTIN             | 2050001076588 |
| Classe d'article | 33H           |

### Description

#### Exécution:

Avec rainures transversales et longitudinales.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

#### Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

#### Remarque(s):

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

### Description technique

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ø serrage          | 55 mm                                    |
| Surface de serrage | Rainures transversales et longitudinales |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Dureté          | 60 HR           |
| Profil          | rond            |
| Longueur L      | 58 mm           |
| Support         | SA 65           |
| Type de produit | Tête de serrage |