



## Huile de rectification, Contenu: 5l



### Données de commande

N° commande	084270 5
GTIN	2050000966699
Classe d'article	08J

### Description

#### Exécution:

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

**Huile de polissage** soluble hautes performances, transparente pour le polissage de matériaux les plus divers. **Dosage 1: 40** (2,5%).

#### Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

#### Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.

### Description technique

Viscosité cinématique	10 mm <sup>2</sup> /s
-----------------------	-----------------------

Couleur	jaune clair
Exécution	Jerricans
Forme	liquide
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	5 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage
Valeur au réfractomètre	2